

品番：EA815GM-410A

品名：125V/15A 集中スイッチ付タップ



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 02:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



落雷による雷サージからパソコンや電化製品などを守る!雷ガードタップ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SP221
コンセント	2P×2口	定格容量	15A・125V(1,500Wまで)
プラグ	2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)	スイッチ	集中スイッチ(グリーンLED)
サイズ	35×22.5×70mm	重量	70g
バリスタ電圧	470V	制限電圧	775V
最大サージ電圧	2500V ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。	サージ耐量	1800A
材質	ユリア樹脂	適合規格	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。		

一括集中スイッチ付き

接続機器をまとめてON/OFFができ、待機電力をカットできます。また表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できる。

雷ガード確認ランプ付き

内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守る。

雷ガードが作動しているかどうかランプで確認可能。

(※ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。)

雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計で安全。

プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.