

品番：EA815GM-421

品名：AC125V/14Ax1.5m 7リ-タップ° (白/USBホ° -ト付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,890円(税抜) / 6,479円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,890円(税抜) / 6,479円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 12:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



縦横間自在に差し込めるユニークな6個口設計。USBPD充電機能搭載で、スマートに電源を確保。

### 仕様

|         |                                   |            |   |
|---------|-----------------------------------|------------|---|
| メーカー    | サンワサプライ                           | 型番         | TAP-SLIM6UC-15W   |
| 差込口数    | 6個口                               | 差し込み口形状    | 2P  |
| USBポート数 | 2ポート<br>USB-A×1ポート<br>Type-C×1ポート | USBポート定格入力 | AC100V~125V 50/60Hz   |
| プラグ形状   | 2P                                | プラグ仕様      | スイング式   |
| 絶縁キャップ  | あり                                | 差込口間隔      | 25.4mm  |
| 電源コード長  | 1.5m                              | 色          | ホワイト  |
| 定格容量    | 14A・125V(合計1400Wまで)               | 定格出力       | DC5V・3A<br>【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A(最大33W)<br>【USB A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)<br>【Type-C+USB A同時使用時】合計最大DC5V・3A(最大15W) |

|   |                        |              |       |
|---|------------------------|--------------|-------|
| USB PD (USB Power Delivery)                                 | 対応                     | USB PD最大対応出力 | 33W   |
| サイズ   | 30.5(W)×24(D)×280(H)mm | 重量           | 約303g |
| 縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計、間のスペースも有効活用でき自由度が高いタップ。             |                        |              |       |
| スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。                  |                        |              |       |
| 裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。                        |                        |              |       |
| 狭い場所でも無理なく差し込んで取り回しが便利な180度スイングプラグを採用。                      |                        |              |       |
| 差し込みプラグにはラッキング火災を防ぎ、安全性を高める絶縁キャップ付き                         |                        |              |       |
| USB充電機能を搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。          |                        |              |       |
| USB Type-CポートとUSB Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。 |                        |              |       |
| 耐久性が高く、安心して使用できる1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。                        |                        |              |       |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.