

品番：EA815GM-422

品名：AC125V/14Ax1.5m 7リ-タップ° (黒/USBホ° -ト付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,890円(税抜) / 6,479円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,890円(税抜) / 6,479円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 11:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



縦横間自在に差し込めるユニークな6個口設計。USBPD充電機能搭載で、スマートに電源を確保。

仕様

| | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-SLIM6UC-15W |
| 差込口数 | 6個口 | 差し込み口形状 | 2P |
| USBポート数 | 2ポート USB-A×1ポート Type-C×1ポート | USBポート定格入力 | AC100V~125V 50/60Hz |
| プラグ形状 | 2P | プラグ仕様 | スイング式 |
| 絶縁キャップ | あり | 差込口間隔 | 25.4mm |
| 電源コード長 | 1.5m | 色 | ブラック |
| 定格容量 | 14A・125V(合計1400Wまで) | 定格出力 | DC5V・3A 【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A(最大33W) 【USB A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) 【Type-C+USB A同時使用时】合計最大DC5V・3A(最大15W) |

| | | | |
|---|------------------------|--------------|-------|
| USB PD (USB Power Delivery) | 対応 | USB PD最大対応出力 | 33W |
| サイズ | 30.5(W)×24(D)×280(H)mm | 重量 | 約303g |
| 縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計、間のスペースも有効活用でき自由度が高いタップ。 | | | |
| スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。 | | | |
| 裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。 | | | |
| 狭い場所でも無理なく差し込んで取り回しが便利な180度スイングプラグを採用。 | | | |
| 差し込みプラグにはラッキング火災を防ぎ、安全性を高める絶縁キャップ付き | | | |
| USB充電機能を搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。 | | | |
| USB Type-CポートとUSB Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。 | | | |
| 耐久性が高く、安心して使用できる1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.