

品番：EA815GM-424

品名：AC125V/14Ax3.0m 7リ-タップ° (黒/USBホ° -ト付)



販売価格	6,290円(税抜) / 6,919円(税込)		
カタログ価格	6,290円(税抜) / 6,919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 10:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



縦横間自在に差し込めるユニークな6個口設計。USBPD充電機能搭載で、スマートに電源を確保。

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-SLIM6UC-15W
差込口数	6個口	差し込み口形状	2P
USBポート数	2ポート USB-A×1ポート Type-C×1ポート	USBポート定格入力	AC100V~125V 50/60Hz
プラグ形状	2P	プラグ仕様	スイング式
絶縁キャップ	あり	差込口間隔	25.4mm
電源コード長	3m	色	ブラック
定格容量	14A・125V(合計1400Wまで)	定格出力	DC5V・3A 【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A(最大33W) 【USB A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) 【Type-C+USB A同時使用时】合計最大DC5V・3A(最大15W)

USB PD (USB Power Delivery)	対応	USB PD最大対応出力	33W
サイズ	30.5(W)×24(D)×280(H)mm	重量	約399g
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計、間のスペースも有効活用でき自由度が高いタップ。			
スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。			
裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。			
狭い場所でも無理なく差し込んで取り回しが便利な180度スイングプラグを採用。			
差し込みプラグにはラッキング火災を防ぎ、安全性を高める絶縁キャップ付き			
USB充電機能を搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。			
USB Type-CポートとUSB Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。			
耐久性が高く、安心して使用できる1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.