

品番：EA815GM-425

品名：AC100V/14Ax2m回転タップ°(白4口/USB/雷ガード)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,910円(税抜) / 5,401円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,910円(税抜) / 5,401円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/01 02:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



180度回転のAC差込口で、どんなプラグもスムーズ接続! 強力マグネット&雷ガード内蔵、PD20W対応スリムタップ

仕様

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TAP-B113UC-2W |
| 差込口数 | 4個口(回転式) | 差し込み口形状 | 2P |
| USBポート数 | 2ポート USB-A×1ポート Type-C×1ポート | USBポート定格入力 | AC100V 50/60Hz |
| プラグ形状 | 2P | プラグ仕様 | スイング式 |
| 絶縁キャップ | あり | 差込口間隔 | 29mm |
| 電源コード長 | 2m | 色 | ホワイト |
| 定格容量 | 14A・100V(1400Wまで) | USBポート定格出力 | DC5V・3.1A 【Type-C単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) 【Type-C+USB-A同時使用時】合計最大DC5V/3.1Aまで |
| USB PD(USB Power) | 対応 | USB PD最大対応出 | 20W |

| | | | |
|---|------------------------|----|-------|
| Delivery) | | 力 | |
| サイズ | 245.5(W)×24(D)×31(H)mm | 重量 | 約318g |
| 4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップ。 | | | |
| 差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことができます。 | | | |
| ※コンセントを差したまま回転はできません。 | | | |
| USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応。 | | | |
| ※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A) | | | |
| 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付き。 | | | |
| トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付きスイングプラグを採用。 | | | |
| スチール面に固定して設置ができる強力なネオジウムマグネット付き。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.