

品番 : EA815GN-101

品名 : AC125V/15Ax 3.0m 延長コード(防雨型)



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 17:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1878ページ		



二重構造で安心・安全
二重構造のケーブルを採用し、絶縁層の厚みを確保することで、漏電防止に効果的です。
絶縁層の厚み
絶縁層の厚み



安全にご使用
● 必ず定格電圧・定格電流を遵守してください。
● 過電流・過熱による発火の危険があります。
● 使用後は必ずコンセントから抜いてください。
● 雨中使用の際は必ず防水構造のプラグを使用してください。



品名	規格	長さ	電圧	電流	電力	重量	材質	色
EA815GN-101	AC125V/15A	3.0m	125V	15A	1500W	0.4kg	銅線	ブラック

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	CP-BE03
定格	15A・125V(1500W)	コンセント	2P×1口
コード長	3m	電線仕様	S-VCT2c×1.25m ²
重量	0.4kg	材質	導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
保護等級	IPX3	カラー	ブラック

耐寒性に優れたやわらかいコード
二重構造で安心安全
防雨型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.