

品番 : EA815GN-102

品名 : AC125V/15Ax 5.0m 延長コード(防雨型)



販売価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
カタログ価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1878ページ		



二重構造で安心・安全
二重構造のケーブルを採用し、絶縁層が厚く、漏電防止効果が高く、安全に使用できます。
絶縁層が厚く、漏電防止効果が高く、安全に使用できます。
絶縁層が厚く、漏電防止効果が高く、安全に使用できます。



安全にご使用
● 必ず定格電圧・定格電流を遵守してください。
● 過電流・過熱・発熱・漏電・感電の危険があります。
● 使用後は必ずコンセントから抜いてください。
● 使用後は必ずコンセントから抜いてください。
● 使用後は必ずコンセントから抜いてください。



品番	規格	長さ	電圧	電流	電力	重量	材質	色
EA815GN-102	AC125V	5.0m	125V	15A	1500W	0.7kg	銅線	ブラック

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	CP-BE05
定格	15A・125V(1500W)	コンセント	2P×1口
コード長	5m	電線仕様	S-VCT2c×1.25m ²
重量	0.7kg	材質	導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
保護等級	IPX3	カラー	ブラック

耐寒性に優れたやわらかいコード

二重構造で安心安全

防雨型

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.