


品番：EA815GN-46A

品名：AC100V/14Ax2m タップ(6口/USBポート/雷ガード)



販売価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
カタログ価格	3,220円(税抜) / 3,542円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/22 13:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1880ページ		



ブレーカー内蔵集中スイッチ付き丸形USBタップ

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	WLS-R6332BUA
サイズ	φ 165×32.9mm	コード長	2m
使用温度範囲	-10℃~40℃	プラグ	2P (L型)
AC差込口			
定格	14A・100V (1400W)	コンセント	2P×6口
USBポート			
USB出力	DC5V・3.4A (1ポート最大2.4A)	コネクタ形状	USB Aタイプ(メス)
ポート数	3		
火災防止機能搭載 (耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)			
スッキリ配線できるL型プラグ仕様			
コードは保護被ふく付安全構造			
USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.