

品番 : EA815GN-66

品名 : AC100V/14Ax2m 回転タップ(4口/USB/雷ガード)



販売価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
カタログ価格	3,870円(税抜) / 4,257円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/06 11:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1880ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	WBS-SL402USB
サイズ	90×400×32mm	コード長	2m
プラグ	2P(スイング式)	使用温度範囲	-10℃~40℃
付属品	仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本 (M3×14mm)、安全キャップ×2個	重量(g)	392
AC差込口			
定格	100V・14A(1400W)	コンセント	2P×4口
USBポート			
USB出力(A)	DC5V・合計2.4A(1ポート最大2.4A)	ポート数	2
差込口が回転することで無駄なく差せる、3方向回転タップ			
スマートフォンを2台同時充電可能 (USBポート)			
ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線できる上下180°回転コード			
火災防止機能搭載 (耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・安全キャップ付属)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.