

品番：EA815GN-91

品名：AC100V/14A タップ° (4口/USBポ° ー付/クランプ° 式)



販売価格	3,900円(税抜)／4,290円(税込)		
カタログ価格	3,900円(税抜)／4,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/05/15 20:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0901ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	WLS-DS4232SUA
サイズ	約160(W)×57(D)×38(H)mm	プラグ	2P(L型)
クランプ範囲	～38mm	コード長	2m
使用温度範囲	－10℃～40℃		
AC差込口			
定格	14A・100V(1400W)	コンセント	2P×4口
USBポート			
USB出力(A)	DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)	ポート数	2
全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ			
デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)			
コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる			
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)			

火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)

本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.