

品番 : EA815GV-21

品名 : AC125V/15Ax10m コードリール(アース・ブレーカ付)



販売価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜) / 23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 13:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0873ページ		



!! ポッキンプラグ

品名	型番	規格	長さ	電圧	電流	重量
コードリール	EA815GV-21	AC125V/15A	10m	125V	15A	2.3kg

仕様

メーカー	日動工業	型番	HR-EK102
定格電圧	100V	定格電流	8A(全巻時) 15A(全延時)
許容電流	22A(※ケーブルの能力値)	コード長	10m
電線仕様	SVCT2mm ² ×3心	アース	あり
入力プラグ	ポッキンプラグ	漏電遮断器	過負荷短絡漏電保護兼用
過負荷電流	15A	漏電遮断電流	15mA
パイロットランプ	あり	コンセント定格	接地2P・15A・125V
コンセント数	2個	入力	AC100V(50/60Hz)
使用環境温度	0~35℃	サイズ	68×118×350mm
重量	2.3kg		
過負荷漏電保護兼用ブレーカー付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

