品番：EA815LA-16A

品名：AC100V/11W/ 990ﾙｰﾒﾝ 照明灯/LED

販売価格	17,100円（税抜）／ 18,810円（税込）		
カタログ価格	17,100円（税抜）／18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/15 11:54現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	因幡電機製作所	型番	GLN-KL20P1
シリーズ	Rabbinet		
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト			
光源	直管型昼白色LEDランプ	材質	ポリカーボネート
定格消費電力	11W	定格入力電流	0.12A
明るさ	990lm	エネルギー消費効率	90lm/W
相関色温度	5,000K	平均演色評価数	80Ra
電源	AC100V	電線仕様	VCT0.75mm㎡×3芯×1m
周波数	50/60Hz	全長	915mm
重量	1.1kg	保護等級	防塵、防噴流形（IP65）
蛍光灯20W相当			

代替品

	品番　EA815LA-17B **コメント**　違い：サイズ、消費電力、明るさ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.