

品番 : EA815LA-57A

品名 : AC100V/101W/10m 作業灯/LED(連結型)



販売価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
カタログ価格	22,600円(税抜) / 24,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 20:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2050ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	LECN-10LA-W
電源	AC100V(50/60Hz)	明るさ	10000Lm
消費電力	101W	全長	LEDライン:10m 電源入力コード:1.6m
幅	17mm	厚さ	9mm
重量(g)	1900	材質	PVC
光源	昼白色LED	入力電圧	90~110V
最小曲げ半径	20mm/低温時:45mm	連結可能長さ	50mまで
使用環境温度	-10~40℃	球寿命	50000時間
入力プラグ	防雨2Pプラグ	注意	※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。
防水規格	IP65	耐衝撃	IK10
仕様	屋内・屋外兼用型 片面発光	定格電流	1.1A

100V固有エネルギー消費効率	99lm/W	演色性	Ra83(高演色LED)
色温度	5000K	スイッチ	なし
付属品	万能フッカー	セット内容	10mライン(57599:LECN-W-10L) メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601: LECN-ADI)
100V専用			
自由に曲げれるフレキシブルタイプ			
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED			
巻き付けたり掛けたりが可能です。			
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.