品番: EA815LA-63

品名: AC100V/ 35W 作業灯/LED(連結型)



販売価格	31,200円 (税抜)/ 34,320円(税込)				
カタログ価 格	31,200円(税抜)/34,320円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:25現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	2097ページ				







仕様

仕様 屋内・屋外兼用型/スイッチ付 明るさ 5310Im					
消費電力 35W サイズ(mm)					
電源 AC100V(50/60Hz)					
光源色: 昼白色(5000K)					
電線長 5m 材質 ポリカーボネート					
防水規格 IPX3 使用温度 -20~40℃					
最大連結数 出力コンセント 防雨コンセント					
重量(g) 1900 1m照度 1040Lx					
照明装置(電球・チップ) LED 35W 電線種 VCT 1.25mm ×3芯 ポッキング	/プラ				
球寿命 50000時間 付属品 φ 50フック×2個					

連結して広範囲への照明が可能で15台まで連結できます。

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。

直管蛍光灯40形クラス約2倍の明るさ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.