

品番：EA815LB-15

品名：[EA815LB-11・12用] E26 LED電球



販売価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/03 14:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2137ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	LFC-15W-50K
消費電力	100V:14.9W 200V:15.6W	明るさ	1800lm
口金サイズ	E26	サイズ	φ53×146mm
重量	162g	演色性	Ra83
照射角	260度	材質	グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
球寿命	40000時間	光源色	昼白色(5000K)
照明器具交換時期	10年	使用環境温度	-10～40℃
屋内型			
【EA815LB-11、-12用】LED球			
密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.