

品番：EA815LD-14A

品名：[充電式] 作業灯/LED



販売価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)			
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 06:50現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LW-10N
照明装置	10W白色LED球20灯	電源	充電式リチウムイオン電池 (7.4V 2, 200mAh)
充電時間	約8時間	明るさ	500lm
連続点灯時間	Hi時:約2時間 Low時:約4.5時間 点滅時:約10時間	サイズ	φ 65×315mm
重量	320g	付属品	ACアダプター DC12V専用カープラグ
屋外用防雨型(IP65)			
収納式吊下げフック、 グリップ部・先端部に強力マグネット付			
点灯モード切替スイッチで用途に合わせて明るさを切替えられ、フラッシュ点灯も可能です。			
点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。			
グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても任意の方向に照射できます。			
作業用照明、暗所照明、レジャー照明や常備灯、防災用など様々な用途にお使いいただけます。			

代替品



品番 EA815LD-14B
コメント 変更点:全光束、点灯・充電時間 等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.