

品番：EA815LD-14B

品名：[充電式] 作業灯/LED



販売価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
カタログ価格	18,500円(税抜)／20,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2025/05/09 17:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2106ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LW-10A
照明装置	10W白色LED球48灯	使用電池	充電式リチウムイオン電池 (7.4V 2,600mAh)
充電時間	約4時間	明るさ(ルーメン)	800ルーメン(Hi点灯時)
連続点灯時間	Hi時:3時間 Low時:6時間	照度	2,080ルクス(50cm先)、433ルクス (1m先)
サイズ	φ65×315(H)mm	重量	330g
付属品	ACアダプター DC12V専用カープラグ	材質	樹脂、LED基盤
屋外用防雨型(IP65)			
収納式吊下げフック、グリップ部・先端部に強力マグネット付			
点灯モード切替スイッチで用途に合わせて明るさを切替えられます。			
点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。			
グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても任意の方向に照射できます。			
作業用照明、暗所照明、レジャー照明や常備灯、防災用など様々な用途にお使いいただけます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.