

品番 : EA815LD-14C

品名 : [充電式] 作業灯/LED



販売価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
カタログ価格	15,700円(税抜)／17,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/01 22:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	LW-10C
光源	白色LED48個(10W)	明るさ	800ルーメン(Hi点灯時)
照度	2,080ルクス(50cm先) 433ルクス(1m先)	使用電池	充電式リチウムイオン電池 (7.4V 2,600mAh)
連続点灯時間	Hi時:約3時間 Low時:約6時間	充電時間	約4時間
サイズ	φ 65×315(H)mm	重量	320g
材質	樹脂、LED基盤	付属品	USB充電ケーブル(タイプC)

USB type-C対応で専用充電器が不要

屋外用防雨型(IP65)

点灯モード切替スイッチで用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。

先端部に収納式吊り下げフックとマグネット付き

グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けて任意の方向に照射できます。

点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.