


品番 : EA815LD-20

品名 : AC100V/ 13W 作業灯/ 蛍光灯(屋内型)



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 20:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

電源	AC100V	照明装置	インバータ内蔵13W蛍光灯
明るさ	760ルーメン	蛍光灯カバー部材質	ポリカーボネート
サイズ	50×50×400mm(フックを除く)	重量	400g(本体)
電線仕様	VCT0.75mm ² ×2心×1.5m(防水プラグ)		
耐雨・耐候性			
小型、軽量で携帯に便利			
付属品	横かけフック(2本)、コンクリートアンカー(4本)、ネジ(4本)		
省エネ13Wで60Wと同等の明るさです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.