

品番：EA815LD-24

品名：[充電式] 3W 作業灯/LED(耐油)



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/06 17:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2110ページ		



### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	96095
光源	LED球1灯	電源	リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
充電時間	2.5時間	使用電池	リチウムイオン電池(充電AC/DCアダプター付き)
照度	強(全灯):84 (lx/1m) 中(1/2):52 (lx/1m) 弱(1/3):19 (lx/1m)	明るさ	強(全灯):300ルーメン 中(1/2):184ルーメン 弱(1/3):66ルーメン
連続点灯(時間)	強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12	材質	本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石
全長	取付マグネット付き290mm(ライト部のみ227mm)	重量	約600g
消費電力(W)	3	使用温度範囲	-10~40℃
防水等級	IP67	色温度	5700K
付属品	microUSB充電ACアダプター 取付マグネット2個 六角穴付きボルト(M5×25L)4本 取扱説明書	入力電圧/電流	AC100~240V(充電AC/DCアダプター)
充電ケーブル長	1.8m	充電電圧	USB 5V/1A

充電回数	約500回(使用環境や状況により異なります)	用途	工作機械の機内照明、各種機械作業の照明
充電インジケータ機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)			
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。			
充電式でコンセントのない場所で使用できます。			
マグネットで設置ができます。			
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することができます。			
点滅機能付(スイッチを3秒長押し)			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.