


品番 : EA815LD-300A

品名 : [充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)



販売価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
カタログ価格	11,500円(税抜) / 12,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/30 20:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2056ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	LMTW-5CH
明るさ	強:458lm 中:225lm 弱:90lm	連続使用時間	強:5.5時間 中:9時間 弱:19.5時間
消費電力	5W	防水規格	IPX3
電源	リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh	充電時間	3.5時間
電池寿命	約500回	充電電源	DC5V/2.0A(USB)
出力	USB:DC5V 1A(TYPE-A)	電球寿命	40000時間
照射角	水平(H)140度 垂直(V)240度	点灯パターン	強/中/弱/点滅/SOS
全長	227mm	光源	LED
サイズ	227(W)×57(D)×56(H)mm	重量	250g
色温度	6500K	演色性	Ra74
使用環境温度	-10~40℃	付属品	USBケーブル
屋外型			
マグネット付			

※充電アダプターは付属していません。

マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.