

品番：EA815LD-310A

品名：[充電式] 作業灯/LED(屋内外兼用)



販売価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/10/03 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2107ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	LMTW-7CH
明るさ	強:600lm 中:283lm 弱:110lm	連続使用時間	強:8時間 中:14時間 弱:30時間
消費電力	7W	防水規格	IPX3
電源	リチウムイオンバッテリー3.7V 7800mAh	充電時間	7時間
電池寿命	約500回	充電電源	DC5V/2.0A(USB)
出力	USB:DC5V 1A(TYPE-A)	電球寿命	40000時間
照射角	上下:140度 左右:240度	点灯パターン	強/中/弱/点滅/SOS
全長	291mm	光源	LED
サイズ	291(W)×57(D)×56(H)mm	重量	320g
色温度	6500K	光源色	昼光色(6500K)
演色性	Ra74	使用環境温度	-10～40℃
付属品	USBケーブル	用途	自動車整備・簡易照明
注意事項	充電アダプターは付属していません。	仕様	屋内・屋外兼用型

電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)

マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式！

屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.