

品番 : EA815LD-43

品名 : AC100V/20W 作業灯/蛍光灯(防滴型/ロング)



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/10 05:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



☑ 二重絶縁マークについて  
☑ 表記マークのついている商品は  
二重絶縁構造になっておりアース不要です。

## 仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-20PA
電源	AC100V	照明装置	インバーター内蔵、20W蛍光灯付
サイズ	φ65×928mm	明るさ	1,200ルーメン
重量	1.25kg	電線仕様	SVCTF0.75m <sup>2</sup> ×2心×5m
定格周波数	50/60Hz兼用	蛍光灯カバー部材質	ポリカーボネート
消費電力	20W	ランプ電力	18W
コード長	5m	色温度	5000K
演色評価数	Ra70	防塵・防水規格	IP66
使用場所	屋内	用途	・各種倉庫の補助照明として ・工作機械の補助機材として ・電車、航空機の点検、整備に ・トンネルの仮設照明として ・仮設テント照明に
付属品	固定ホルダー×2個 (お手持ちのボルトナットで取り付け可能)		
二重絶縁構造			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.