

品番 : EA815LD-43

品名 : AC100V/20W 作業灯/蛍光灯(防滴型/ロング)



販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2098ページ		



## 仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-20PA
電源	AC100V	照明装置	インバーター内蔵、20W蛍光灯付
サイズ	φ 65×928mm	明るさ	1,200ルーメン
重量	1.25kg	電線仕様	SVCTF0.75㎟×2心×5m
定格周波数	50/60Hz兼用	蛍光灯カバー部材質	ポリカーボネート
消費電力	20W	ランプ電力	18W
コード長	5m	色温度	5000K
演色評価数	Ra70	防塵・防水規格	IP66
使用場所	屋内	用途	<ul style="list-style-type: none"><li>各種倉庫の補助照明として</li><li>工作機械の補助機械として</li><li>電車、航空機の点検、整備に</li><li>トンネルの仮設照明として</li><li>仮説テント照明に</li></ul>
付属品	固定ホルダー×2個 (お手持ちのボルトナットで取り付け可能)		
二重絶縁構造			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.