


品番 : EA815LD-713

品名 : AC100V/22W 作業灯/LED(連結式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 41,300円(税抜) / 45,430円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,300円(税抜) / 45,430円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/20 16:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2048ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|---------|--------------------|
| メーカー | 嵯峨電機工業 | 型番 | SL-LED21R-FA |
| 用途 | ・トンネルの仮設照明として ・各種倉庫の補助照明として ・電車・航空機の点検・整備に ・仮設テント照明に ・工事現場で | 照明装置 | 直管型LED |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 22W |
| 明るさ | 2690lm | 演色評価数 | Ra80 |
| 色温度 | 5000K | サイズ | φ34×968mm |
| 重量 | 1015g | コード長 | 入力側:5m 出力側:0.2m |
| 連結可能数 | 10台 | 使用場所 | 屋内 |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | 防水・防塵等級 | IP66 |
| 材質 | ポリカーボネート | 付属品 | 30mm固定ホルダー×2個 |

パイプ部分はφ30mm、最大部分はφ34mmと細く、これまで設置できなかった狭い場所でも使用できます。

水のかかる場所や、ホコリや切削物の飛びかうような場所で使用するのに最適です。

耐薬品性外筒仕様で、溶剤やアルカリ性洗剤等で拭き取っても割れたりしません。

器具はコンパクトですが、蛍光灯の器具と比べて明るく、くっきりとしているので、作業がしやすいです。

プラグ・コンセントは防水仕様

二重絶縁構造

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.