

品番 : EA815LD-76

品名 : AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダ-2個付)



販売価格	32,800円(税抜)／36,080円(税込)		
カタログ価格	32,800円(税抜)／36,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 01:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2098ページ		



カタログ訂正

24/11/27 明るさ: (誤)842ルーメン(正)970ルーメン (No.55/56 9013)

仕様

メーカー	嵯峨電機工業	型番	SL-LED20M
電源	AC100V	照明装置	LED 12W直管型
LEDカバー部材質	ポリカーボネート	コード	5m
サイズ	φ 53×680mm	重量	950g
明るさ	970ルーメン	消費電力	9W
使用場所	屋内	使用温度範囲	-20~40°C
演色評価数	Ra80	色温度	5500K
防水・防塵等級	IP66	付属品	50mm固定ホルダー×2個
用途	・トンネルの仮設照明として ・各種倉庫の補助照明として ・電車、航空機の点検、整備に ・仮設テント照明に		

二重絶縁構造

トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。

取付簡単、エコな照明です。

外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。

二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。

LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。

マイナス20°Cまで使用可能です。

IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。

EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.