


品番 : EA815LK-11A

品名 : AC100V/ 7.5W 照明灯/LED(リモコン付)



販売価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/02 10:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2060ページ		




仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ALT-2030RE(D)
本体			
消費電力	7.5W	電源	入力: AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力: DC24V 1.2A
光源	LED(昼光色相当)	明るさ	HIGHT点灯時: 550lm LOW点灯時: 180lm
Ra	80	使用温度範囲	10~40℃
本体寸法	約31cm	外形寸法	32(W)×304(L)×7(T)mm(最大値)
重量	約100g	本体コード長	約0.5m
材質	ABS樹脂	設置可能場所	屋内
防水有無	無	付属品	ACアダプター(約1.8m) 1個 マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(φ6×28mm) 2本

			両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 3個 エンドキャップ 1個
リモコン(離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。)			
使用電池	単四形アルカリ乾電池×2本(別売)	電池寿命	約2年(1日10回使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
動作距離	約8m	付属品	ACアダプター 1個 マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 3個 エンドキャップ 1個
HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。			
付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。			
別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。			
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。			
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)			

代替品

	品番	EA815LK-12A
	コメント	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.