

品番 : EA815LK-22A

品名 : AC100V/14.5W/1100lm 連結子機/LED



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/02 10:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2060ページ		



### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ALT-2060
用途	EA815LK-12A、EA864CB-172A連結用	光源	LED(昼光色相当)
明るさ	1100lm	Ra	80
使用温度範囲	10~40℃	本体寸法	約61cm
外形寸法	32(W)×604(L)×7(T)mm(最大値)	重量	約180g
材質	ABS樹脂	設置可能場所	屋内
防水有無	無	付属品	マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクタ 1個

導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。

薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)

連結して明かりを延長できます。

※本品は単体ではご使用できません。  
必ずEA815LK-2A,EA815LK-12A,EA864CB-172Aと連結してご使用ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.