

品番 : EA815LK-2A

品名 : AC100V/14.5W 照明灯/LED



販売価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
カタログ価格	6,840円(税抜) / 7,524円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/06/08 09:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2110ページ		




仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ALT-2060IR
消費電力	14.52W(明るさ100%点灯時)	電源	入力:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力:DC24V 1.2A
光源	LED(昼光色相当)	明るさ	全光束:1100lm(明るさ100%点灯時) ※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。
使用温度範囲	10~40℃	Ra	80
本体寸法	約61cm	外形寸法	32(W)×610(L)×7(T)mm(最大値)
重量	約192g	本体コード長	約0.5m
材質	ABS樹脂	設置可能場所	屋内
防水有無	無	付属品	ACアダプター(約1.8m) 1個 マグネットホルダー 2個 木ねじ大(φ2.8×19mm) 2本 小(φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(φ6×28mm) 2本

		両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 3個 エンドキャップ 1個
非接触スイッチ付き。(検知距離5cm以内)		
付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。		
別売の連結子機 (EA815LK-22A) を1台連結可能。		
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。		
薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)		

代替品

	<b>品番</b> EA815LK-3A
	<b>コメント</b> 価格・仕様異なります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.