

品番 : EA815LK-3A

品名 : AC100V/20.0W 照明灯/LED



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/02 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2060ページ		



### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ALT-2090IR
消費電力	20W(明るさ100%点灯時)	電源	入力:AC100-240V 50/60Hz 1.0A 出力:DC24V 1.2A
光源	LED(昼光色相当)	明るさ	全光束:1650lm(明るさ100%点灯時) ※調光機能で100%~約10%の範囲で変更できます。
使用温度範囲	10~40℃	Ra	80
本体寸法	約91cm	外形寸法	32(W)×910(L)×7(T)mm
重量	約284g	本体コード長	0.5m
材質	ABS樹脂	設置可能場所	屋内
防水有無	無	付属品	ACアダプター(約1.8m) 1個 マグネットホルダー 3個 木ねじ大(φ2.8×19mm) 3本 小(φ2.8×9.5mm) 3本 スリーブ(φ6×28mm) 3本 両面テープ(7.5cm) 3枚 コードステッカー 3個

非接触スイッチ付き。(検知距離5cm以内)

付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。

導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。

薄型スリムなので簡単に取付可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)

※この商品は連結できません。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.