


品番：EA815LN-27C

品名：AC100V/9W/1037mm 照明灯/LED(防水型)



販売価格	33,100円(税抜)／36,410円(税込)		
カタログ価格	33,100円(税抜)／36,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/21 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2059ページ		



仕様

メーカー	日機	型番	NLSL18CP-AC(2M+P)
明るさ	1200lm	電源	AC100～120V
電球	9W白色LED球	高さ	1037mm
重量	2.5kg	コード長	2m
防水性能	IP67(頭部ケースのみ)	色温度	5700K
期待寿命	使用温度40℃:40,000時間 使用温度25℃:60,000時間 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点	照度(1m)	6760lx
使用温度	－10～40℃(但し氷結しないこと)	用途	産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明など
取付ねじ付			
照明部分は320°回転可能			
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。			
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。			
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。			
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。			

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.