

品番：EA815LN-85

品名：[充電式] 6W 作業灯/LED(防水型)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 39,200円(税抜) / 43,120円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 39,200円(税抜) / 43,120円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/13 07:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2056ページ                      |      |   |



仕様

|          |                    |         |                           |
|----------|--------------------|---------|---------------------------|
| メーカー     | 日機                 | 型番      | NLB06G                    |
| 明るさ      | 750lm              | 消費電力    | 6W                        |
| 全長       | 410mm              | 電源      | リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh    |
| 連続点灯時間   | H:2時間、M:5時間、L:12時間 | 充電時間    | 2.75時間                    |
| 材質       | 強化ガラス              | 防水性能    | IP67                      |
| 色温度      | 5,700K             | 使用温度    | -10℃~40℃                  |
| 照度(0.5m) | 820lx              | 充電ポート   | micro USB                 |
| 充電電圧     | USB 5V/2A          | 三段階調光機能 | 全灯(H)<br>1/2(M)<br>1/3(L) |
| フラッシュ機能  | 3秒間長押し             | 用途      | 工作機械の機内照明、設備機械照明などに       |
| 付属品      | ACアダプター<br>取付マグネット |         |                           |

強化ガラスにより切削油、酸、アルカリ溶液に対応

工作機内の照明に最適です。

バッテリー内蔵の充電式防水LED照明です。

バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意の位置に取り付けることが可能です。

LED特有のぎらつきを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することができます。

過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.