

品番 : EA815LP-111

品名 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)



販売価格	45,600円(税抜) / 50,160円(税込)		
カタログ価格	45,600円(税抜) / 50,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 11:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2060ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	XLG201AGNCLE9
明るさ	830lm	電源	AC100~242V
消費電力	6.9W	光源	LED球(昼白色)
光源寿命	40000時間(光束維持率85%)	色温度	5000K
全長	732mm	幅	150mm
重量	1.6kg	材質	本体:鋼板(白色塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

FL20形器具1灯相当

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具、非調光

Ra83(常用光源)

Ra70(非常用光源)

水平天井取付専用

非常灯評定番号:LALE-027

【交換電池】FK792

【リモコン(別売)】FSK90910K

注) 調光はできません。

注) 器具エンドには電源穴がありません。

注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注) 本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注) 本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。

注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注) 電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替品



品番 EA815LP-111A

コメント 機能向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.