

品番 : EA815LP-121A

品名 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)



販売価格	58,400円(税抜) / 64,240円(税込)		
カタログ価格	58,400円(税抜) / 64,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/24 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NNLG41623C+NEL4105GNLE9
電源	AC100~242V	明るさ	2000lm
消費電力	14.2W	光源	LED球(昼白色)
色温度	5000K	光源寿命	40000時間(光束維持率85%)
消費効率	140.8lm/W	演色性	常用光源: Ra83 非常用光源: Ra70
非常灯	30分間タイプ(内蔵バッテリー満充電時)	ランプトランス	LED内蔵、電源ユニット内蔵
全長	1250mm	幅	230mm
高さ	53mm	重量	2.7kg
材質	本体: 鋼板(白色粉体塗装) レンズ: ガラス ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白)		

FLR40形1灯節電タイプ

リニューアル向けLED照明(電池内蔵型・非常用LED)

非調光

天井直付型
水平天井取付専用
点検スイッチ付き
充電モニタ(緑)付き
自己点検スイッチ付き
非常時:本体組込LED点灯 常時:ライトバー点灯
非常灯評定番号:LALE-027 【交換電池】FK792 【リモコン(別売)】FSK90910K(EA983AX-251) ※ページ下部「その他関連」を参照ください。
グリーン購入法適合品
注) 器具エンドには電源穴がありません。
注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注) 本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。
注) 本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。
注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.