

品番 : EA815LP-122

品名 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)



販売価格	51,800円(税抜) / 56,980円(税込)		
カタログ価格	51,800円(税抜) / 56,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/24 10:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2060ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	XLG421DGNCLE9
明るさ	2500lm	電源	AC100~242V
消費電力	17.2W	光源	LED(昼白色)
色温度	5000K	光源寿命	40000時間(光束維持率85%)
全長	1250mm	幅	230mm
重量	2.7kg	材質	本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)

Hf32形定格出力型1灯相当

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光

Ra83(常用光源)

Ra70(非常用光源)

水平天井取付専用

非常灯評定番号:LALE-027

【交換電池】FK792

【リモコン(別売)】FSK90910K

非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)

注)調光はできません。

注)器具エンドには電源穴がありません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

#### 代替品



品番 EA815LP-122A

コメント 機能向上

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.