

品番 : EA815LP-251

品名 : AC100-242V/20形 LED照明器具(非常灯付)



販売価格	56,900円(税抜) / 62,590円(税込)		
カタログ価格	56,900円(税抜) / 62,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 13:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2060ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	XWG201AGNCLE9
明るさ	790lm	電源	AC100~242V
消費電力	6.9W	光源	LED球(昼白色)
色温度	5000K	光源寿命	40000時間(光束維持率85%)
全長	772mm	幅	150mm
重量	3.1kg	材質	本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス

FL20形器具1灯相当

防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯付)

IP23 防湿

自己点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

Ra83(常用光源)

Ra70(非常用光源)

ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵

非常時:本体組込LED点灯  
常時:ライトバー点灯

非常灯評定番号:LALE-032  
【交換電池】FK752  
【リモコン(別売)】FSK90910K

非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)

水平天井取付専用

注)電源穴は中央にありませんのでご注意ください。

注)屋内向けライトバーと互換性はありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。

注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)調光はできません。

注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。

注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。

注)間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.