

品番：EA815LP-31

品名：φ100 LED非常用照明器具(電池内蔵/白)



販売価格	36,900円(税抜) / 40,590円(税込)		
カタログ価格	36,900円(税抜) / 40,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 13:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	NNFB91685C
取付天井高さ目安	LED低天井用(~3m) ハロゲン電球13形相当	サイズ	本体: φ120×78mm 埋込穴径: φ100mm 埋込高: 74mm
電源	100~242V	消費電力	1.2W
光源	LED球	光色	昼白色
色温度	5000K	重量	600g
材質	レンズ: ガラス、 カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し 仕上)	公共施設品番	K1-LRS11-2-60

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

天井埋込型、埋込穴φ100、長時間定格型(60分間タイプ)

Ra70

水平天井取付専用

配光番号: K0143781

非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯

リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。

非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)

調光はできません。

LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

非常灯評定番号:LALE-005

【交換電池】FK708

【リモコン(別売)】FSK90910K

【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴φ150用FK80010

【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴φ200用FK80011

【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012

【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.