

品番 : EA815LP-94

品名 : AC100-242V/40形 LED照明器具(非常灯付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 52,900円(税抜) / 58,190円(税込) | | |
| カタログ価格 | 52,900円(税抜) / 58,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 12:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2060ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------|------|---|
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | XLG441AGNJLE9 |
| 明るさ | 4000lm | 電源 | AC100~242V |
| 消費電力 | 27.6W | 光源寿命 | 40000時間(光束維持率85%) |
| 全長 | 1250mm | 幅 | 150mm |
| 重量 | 2.5kg | 光源 | LED球(昼白色) |
| 色温度 | 5000K | 材質 | 本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) |

FLR40形1灯節電タイプ

点検スイッチ付

充電モニタ(緑)付

自己点検スイッチ付

天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光

Ra83(常用光源)

Ra70(非常用光源)

水平天井取付専用

非常灯評定番号:LALE-027

【交換電池】FK792

【リモコン(別売)】FSK90910K

非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)

注)調光はできません。

注)器具エンドには電源穴がありません。

注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。

注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。

注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。

注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。

注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.