

品番：EA815SS-21


品名：AC125V/15Ax 8m コンセント(自動巻リール付)




|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 69,600円(税抜)／76,560円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 69,600円(税抜)／76,560円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/05/09 21:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0891ページ1053ページ               |      |   |



仕様



| 品名   | 規格                        | 単位 | 数量 |
|------|---------------------------|----|----|
| 本体   | AC125V/15A/8m             | 個  | 1  |
| ケーブル | VCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心 | m  | 8  |
| プラグ  | 2P+1P+GND                 | 個  | 4  |



|                                         |                   |    |              |
|-----------------------------------------|-------------------|----|--------------|
| メーカー                                    | ハタヤリミテッド (HATAYA) | 型番 | CBU-082QKA8W |
| ウレタンエアースにコンセントの組合                       |                   |    |              |
| リール1/コンセントリール(電気側)仕様                    |                   |    |              |
| ・定格電圧:100V                              |                   |    |              |
| ・コンセント定格:2P・15A・125V、接地付                |                   |    |              |
| ・コンセント数:4個                              |                   |    |              |
| ・コード長:8m                                |                   |    |              |
| ・電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm <sup>2</sup> ×3心 |                   |    |              |
| ・サーモカット、電源パイロット付                        |                   |    |              |
| リール2/エアースリール(空気側)仕様                     |                   |    |              |
| ・ホース長:8m                                |                   |    |              |
| ・常用圧力:1.5MPa                            |                   |    |              |
| ・内径:6.5mm                               |                   |    |              |
| ・外径:10mm                                |                   |    |              |
| ・ホース材質:ポリウレタン(編糸補強)                     |                   |    |              |
| ・ねじサイズ:(1次2次)1/4"                       |                   |    |              |
| 本体サイズ:約400×280×250mm                    |                   |    |              |
| 一次側コード長:1m                              |                   |    |              |
| 総重量:8.6kg                               |                   |    |              |
| エアースリールとコンセントリールは別々に引き出すことが可能です。        |                   |    |              |
| プラグ付                                    |                   |    |              |

---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.