

品番 : EA815SS-26

品名 : AC125V/15A/ 8m 自動巻リール付コンセント



販売価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
カタログ価格	41,300円(税抜) / 45,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 18:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0868ページ		



仕様	
品名	自動巻リール付コンセント
品番	EA815SS-26
メーカー	ハタヤリミテッド
型番	CBS-082QK
コンセント数	4個
定格電流	7A
電線仕様	ソフトンVCT2.0mm ² ×3心
コード長	8m
重量	5.0kg
サイズ	322.5×244.5×125mm
特徴	電線溶解防止機能、電源パイロットランプ付
設置可能	天井・側面設置可能
付属品	温度センサー(自動復帰型)付

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	CBS-082QK
コンセント数	4個	コンセント定格	2P・15A・125V接地付
定格電流	7A	電線仕様	ソフトンVCT2.0mm ² ×3心
一次側コード	1m		
電線溶解防止機能、電源パイロットランプ付			
サイズ	322.5×244.5×125mm		
天井・側面設置可能			
温度センサー(自動復帰型)付			
コード長	8m	重量	5.0kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.