



# 品番：EA815SW-12

品名：Φ7.2mm×20m/50A アースリール(手動巻取)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 21,000円(税抜)／23,100円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 21,000円(税抜)／23,100円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/15 01:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0896ページ                      |      |   |



## 仕様

|      |                |       |                              |
|------|----------------|-------|------------------------------|
| メーカー | 中発販売           | 型番    | ER-7220M                     |
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 材質    | 本体:スチール<br>クリップ:真鍮(ニッケルメッキ付) |
| コード長 | 20m            | コード外径 | Φ7.2mm                       |
| 電線仕様 | 2PNCT×2.0×1    | 重量    | 3.2kg                        |

静電気による爆発、火災事故の防止に。

リール式でアース時の作業が安全・簡単に。

屋外型

液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク 等での防爆対策

手巻きタイプ

アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で鋳びにくいニッケルメッキ付です。

コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

