

品番：EA815Y-11

品名：AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー



販売価格	16,700円(税抜) / 18,370円(税込)		
カタログ価格	16,700円(税抜) / 18,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/08 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0272ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2708
適用バッテリー容量	20~250Ah (5時間率容量)	サイズ	260×210×142(H)mm
重量	1.9kg	コード長	本体:1.8m、充電:1.8m
入力電圧	AC100V	出力電圧	DC12V:スタンダード DC14.4V、 AGM DC14.8V、ディープサイクル DC15.3V DC24V: スタンダード DC28.8V、 AGM DC29.6V、ディープサイクル DC30.6V
充電方式	フローディング充電方式	出力容量(MAX)	DC12V:25A、DC24V:12A(固定)
セルスタート電流	35A	適合バッテリー	DC12V/DC24V
消費電力	450W		

大電流(12V/24A、24V/12A)で充電できます。

開放型、密閉型、AGM、ディープサイクルバッテリーに対応。

軽自動車から農機・建設機械などにも。

充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
12V/24Vを自動で認識。
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。
セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。
バッテリー活性化機能搭載
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
電気用品安全法適合品
充電状態がわかる液晶ディスプレイ付

代替品

	<p>品番 EA815Y-11A</p> <p>コメント パルス充電(回復充電)機能搭載</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.