

品番 : EA815Y-11A

品名 : AC100V→DC12V・24V バッテリーチャージャー



販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/08 12:35現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



“自動で回復充電”バッテリー長持ち12V/24Vバッテリー対応

仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2738
入力電圧	AC100V	出力電圧	【DC12Vバッテリー】 STD (オープン/シールド): DC14.3V AGM (ドライセル): DC14.8V ISS (アイドリングストップ車用): DC15.7V Li-ion (LiFePO4): DC14.2V DEEP (ディープサイクル): DC15.3V 【DC24Vバッテリー】 STD (オープン/シールド): DC28.6V AGM (ドライセル): DC29.6V ISS (アイドリングストップ車用): DC31.4V Li-ion (LiFePO4): DC28.4V DEEP (ディープサイクル): DC30.6V
最大出力電流	DC12V: 2A / 6A / 12A / 25A DC24V: 12A	適合バッテリー	DC12V/DC24V鉛バッテリー 12.8V/25.6V LiFePO4
適合バッテリー容量	20~250Ah (5時間率容量)	消費電力	最大500W以下
使用環境温度	0°C~40°C	本体サイズ	235(W)×154(D)×207(H)mm
重量	1.9kg	電源コード	1.8m

充電ケーブル	1.8m	
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8V LiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載		
充電ムラを解消するメンテナンスモードを搭載		
12V/24Vを自動認識		
アイドリングストップ車用バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応		
サルフェーション除去(パルス充電)機能		
リバイブ充電機能(端子電圧がDC5V以下に下がった鉛バッテリーに充電することができます。)		
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。		
つなぐだけで充電開始し、バッテリーモード、電流設定が可能		
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。		
バッテリー活性化機能搭載		
デジタル表示パネルに充電状態(電圧/電流/容量)、エラー状態を表示		
バックアップモードでバッテリー交換の際、メモリバックアップ用電源として使用可能		
軽自動車・普通乗用車、トラック・農機・建設機械等のバッテリーに最適		
背面ポケットにコードをスッキリ収納		
5種類の保護機能で安全・安心		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.