品番：EA815YA-22

品名：AC100V 自動充電器(軽自動車/小型船舶)

販売価格	10,800円（税抜）／ 11,880円（税込）			
カタログ価格	10,800円（税抜）／11,880円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/22 16:55現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

仕様

メーカー	大橋産業（BAL）	型番	No.2707
適用バッテリー容量	20～150Ah (5時間率容量)	入力電圧	AC100V(50/60Hz)
出力電圧	DC14.4V(STANDARD) DC14.8V(AGM) DC15.3V(DEEP　CYCLE)	消費電力	300W
充電ケーブル長	1.8m	電源コード長	1.8m
本体サイズ	223(W)×174(D)×130(H)mm	重量	1.3kg
充電方式	フローティング充電方式	使用環境温度	0～40℃
最大出力電流	15A	適合バッテリー	DC12V
寒冷地モード搭載			
電流／電圧／容量／各種エラー内容を表示。			
電流選択ボタンでAUTO・2A・8A・15Aに充電電流の設定が可能。			
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。			
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。			
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。			

充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。
バッテリー活性化機能搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
電気用品安全法適合品

代替品

	品番 EA815Y-11 **コメント** 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.