

品番 : EA815YA-31B

品名 : AC100V 自動充電器



販売価格	24,900円(税抜) / 27,390円(税込)		
カタログ価格	24,900円(税抜) / 27,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/06 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



“自動で回復充電”バッテリー長持ち!バイクから農機・船舶・トラックまで対応の最上位モデル

仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.2740
入力電圧	AC100V(50/60Hz)	出力電圧	【DC12Vバッテリー】 STD:DC14.3V(MORTOR CYCLE含む) AGM:DC14.8V ISS:DC15.7V Li-ion:DC14.2V DEEP:DC15.3V 【DC24Vバッテリー】 STD:DC28.6V AGM:DC29.6V ISS:DC31.4V Li-ion:DC28.4V DEEP:DC30.6V
出力電流	【DC12Vバッテリー】0.8A/2A/6A /12A/25A 【DC24Vバッテリー】12A 最大35A(セルスタート補助機能時)	適合バッテリー	DC12V/24V鉛バッテリー 12.8V/25.6V LiFePO4
適合バッテリー容量	自動車等:20Ah~250Ah(5時間率) 原付・バイク:2Ah~30Ah(10時間率)	消費電力	最大700W以下
本体サイズ	235(W)×154(D)×207(H)mm	重量	約2.1kg
電源コード	約1.8m	充電ケーブル	約1.8m

バイク用充電ケーブル 長	約2.0m		
バイク・軽自動車・普通乗用車、トラック・農機・建設機械等のバッテリーに最適			
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8V LiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載			
12V/24Vを自動で認識し、幅広い電流値で充電できる			
つなぐだけで充電開始し、バッテリーモード、電流設定が可能			
バッテリー活性化機能搭載			
充電ムラを解消するメンテナンスモードを搭載			
電流／電圧／容量／各種エラー内容をLCD表示。液晶表示でわかりやすい			
アイドリングストップ車用バッテリー、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応			
サルフェーション除去(パルス充電)機能			
リバイブ充電機能 (端子電圧がDC5V以下に下がった鉛バッテリーに充電することができます。)			
エンジン始動補助機能付			
バックアップモードでバッテリー交換の際、メモリバックアップ用電源として使用可能			
コード／ケーブル類を本体に収納できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.