

品番：EA815YA-45

品名：AC100V/6-140Ah 自動パルス充電器



販売価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/06 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0275ページ		



バッテリーの充電能力を回復させるパルス充電機能を搭載

仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	SCP-1200
用途	オートバイ・自動車(軽/普通)・ミニバン・トラック(小型/大型)のDC12Vバッテリーを充電できます。	入力電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	215W	出力電圧	DC12V
出力容量	12A(最大電流)	適合バッテリー電圧	DC12V: 鉛バッテリー(開放型/密閉型)・AGM(ドライセルバッテリー)
適合バッテリー容量	6Ah~140Ah(5時間率容量)	表示	ランプ表示(充電中・充電完了・パルス充電・診断中・逆接続)、デジタル表示
保護機能	逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー	充電方式	定電流定電圧/オート充電
コード長	電源コード: 約1.8m 充電コード: 約1.8m	使用環境温度	0~40℃
サイズ	225×160×137(H)mm	重量	約1.6kg

サルフェーションを除去する事でバッテリーの充電能力を回復し、バッテリー寿命を延ばすパルス充電機能。

<p>バッテリーの容量や状態に合わせて充電を制御する自動充電機能。 ※バッテリー容量を任意で選択する充電も可能です。</p>
<p>充電完了後に接続したままでもバッテリーの自然放電を補うためにパルス充電を行いバッテリー寿命を延ばすトリクル充電機能。</p>
<p>充電器がバッテリー診断を行い充電可・不可を判断した後に充電方法を自動選択します。</p>
<p>バッテリーにクリップを繋いだ時に火花が出ません。</p>
<p>バッテリーを載せたまま充電できます。</p>
<p>本体背面部の収納フックに電源コードと充電コードをまとめて巻いて収納することができます。</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.