品番: EA815YA-51A

品名: DC12V·90A アイソレーター



販売価格	48,700円(税抜) / 53,570円(税込)				
カタログ価 格	48,700円(税抜)/53,570円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 07:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					















## 仕様

メーカー	大橋産業(BAL)	型番	No.2725
入力電圧	DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V)	出力電圧	DC15.3V/DC14.4V
サイズ	188×52×173(H)mm	重量	900g
接続方式	バッテリー直結方式	入力電流	最大90A
出力電流	最大60A(直結時) 最大10A(昇圧時)	待機電流	電源ON時:30mA未満 電源OFF時:1mA未満
回路方式	P.W.M方式	使用環境温度	−20℃~40℃
ヒューズ	3A(逆接続)、30A×3·15A×1(本体 内蔵)	保護回路	入力過電流保護回路·出力過電流保 護回路·入力低電圧保護回路·高電圧 保護回路·逆接続保護回路·温度保護 回路
付属品	リモコン、リモコン用ケーブル (7m)、取 扱説明書		

直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給!

メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力

メインバッテリー優先の各種保護回路

ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切換対応)

最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A)
デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示
昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応)
昇圧充電モード
直結回路充電モード
保護回路動作状態
リモコンにメインバッテリーとサブバッテリーの電圧を表示
充電電圧切替スイッチ付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.