


品番 : EA815ZG-1

品名 : AC100V→AC115V・125V/1.0KVA 昇圧トランス



販売価格	20,600円(税抜) / 22,660円(税込)		
カタログ価格	20,600円(税抜) / 22,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0867ページ		



カタログ訂正

26/05/27 サイズ / 保護機能の訂正。誤: 120x160x105mm / サーキットブレーカー付、正: 115x160x125mm / 保護ブレーカー付 (No.57 9025)

仕様

メーカー	日動工業	型番	M-10S
入力電圧	100V(50/60Hz)	入力プラグ	2Pプラグ
出力電圧	115V・125V	出力コンセント	2個(115V:15%×1、125V:25%×1)
電線種	VFF 1.25mm ² ×2心	コード長	1.3m
容量	2時間定格:1.0kVA 連続定格:0.7KVA	保護機能	保護ブレーカー
サイズ	115×160×125(H)mm	重量	3.5kg

屋内昇圧専用型

簡易型(短時間定格)

電圧ドロップ即解消! 工具やモーターの焼損、機能低下を防ぐ昇圧専用型トランス

※電圧を15%・25%昇圧する製品です。出力電圧は入力電圧に比例します。

電圧を100V一定に保つものではありません。

15%・25%以上低下した場合は100Vになりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.