

品番：EA817AN-1

品名：MT1/ 20.0mm 回転センター(高速防水タイフ°)



販売価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0651ページ		



仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:20、B:27、C:55.4 D:25、d:20、L:102.4 M:2.5、M1:一、N:一
角度 α	60°	重量(kg)	0.14
ワーク最大重量(kg)	300	最大回転数(rpm)	4000
振れ精度	0.0025mm(T.I.R.)		
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。			
CNC対応			
水溶性切削液、NC盤に最適			
先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防			
トルクは、グリスとベアリングの変更により軽く回転			
高い剛性とコンパクトなサイズ			
超高精度			
優れた耐摩耗性と耐久性			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.