品番：EA817AN-21

品名：MT1/ 20.0mm 回転センター(ｵｲﾙｼｰﾙ付)

販売価格	31,300円（税抜）／ 34,430円（税込）			
カタログ価格	31,300円（税抜）／34,430円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/05/18 23:13現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0662ページ			



仕様

材質	スチール	サイズ(mm)	A:20、B:27、C:55.4 D:25、d:20、L:102.4 M:2.5
角度α	60°	重量(kg)	0.14
ワーク最大重量(kg)	600	最大回転数(rpm)	4000
振れ精度	0.003mm(T.I.R.)		
回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保			
低中速域で高い防水、防塵効果を発揮			
研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適			
高い剛性とコンパクトなサイズ			
超高精度			
優れた耐摩耗性と耐久性			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.